

Garant**Aluminium-hjørnefræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211757 32/3
GTIN	4062406681876
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplatte nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) og 211777 ALU (r = 6,0 mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219878 4 (15IP)
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	54 mm
Samlet længde L _{alt}	35 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	62 mm
Skær-Ø D _c	32 mm
Holdegevind M	M16
Rampingvinkel α _{maks}	4,39 grader
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505

Ø D ₂	29 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	19,56 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning a _p	8 mm
Ø D ₃	22 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser