

**Garant****VCGT 220530 FN, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 211861 ALU    |
| GTIN                | 4062406676841 |
| Artikelklasse       | 21A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Finkornsubstrat, poleret spånbrydere – markant nedsættelse af tendensen til at klæbe.

**Bemærk:**

$a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$  til skrubning med  $a_e = 1 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | ALU                           |
| Tilspænding $f_z$          | 0,25 mm                       |
| Hjørneradius               | 3 mm                          |
| Antal skift/skær           | 2                             |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VCGT 220530 FN                |
| Type                       | HU7810                        |
| Skæremateriale             | HM                            |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til fræsning |

**Brugerdata**

|                              | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer       | egnet            | 1900 m/min           | N               |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet            | 1900 m/min           | N               |
| Alu > 10% Si                 | egnet            | 500 m/min            | N               |
| CuZn                         | egnet            | 400 m/min            | N               |
| Grafit, GFK, CFK             | egnet            | 100 m/min            | N               |
| våd, maksimal                | egnet            |                      |                 |
| tør                          | egnet            |                      |                 |