


Garant**ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Type: ALU****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 211777 ALU |
| GTIN | 4062406681968 |
| Artikelklasse | 21A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Periferislebne vendeskærsplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Før anvendelsen af denne vendeplade med $r = 6,0$ mm kræves der en holdermodifikation.

Hjørneradius: 6 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1 - 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Hjørneradius | 6 mm |
| Tilspænding f_z pr. tand | 0,1 - 0,25 mm |
| ISO-kode, vendeskærsplade | ZDHT 150560FR-F10 |
| Type | HU7705 |
| Skæremateriale | HM |

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 2000 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 1800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 900 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |