

**Garant****VDGT 11T210 FN, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Finkornsubstrat, poleret spånbydere – markant nedsættelse af tendensen til at klæbe.

**Bemærk:**

$a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$  til skrubning med  $a_e = 1 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1 mm
Antal skift/skær	2
Type	ALU
Tilspænding $f_z$	0,17 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VDGT 11T210 FN
Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	1900 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	500 m/min	N
CuZn	egnet	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet	100 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		