

Garant**GARANT Master Titan HM-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN,
Nominel Ø DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164415 14
GTIN	4062406698546
Artikelklasse	10P

Beskrivelse**Udførelse:**

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til **titanbearbejdning**, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret montering specielt i **hydrauliske spændepatroner** eller **præcisionsspændepatroner**. Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.

Tolerancer:

Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med bundhuller.

Bemærk:

Leveringstid: 4 uger.

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Titan
Tolerance	konfigurerbar
Skærlængde L_c	15 mm
Udhængslængde L_1	85 mm
Samlet længde L	130 mm
Skaft-Ø D_s	14 mm

Tilspænding f i titan > 850 N/mm ²	0,48 mm/o
Ø-område	13,201 - 14,2 mm
Antal skær Z	6
Nominel Ø D _c	14 mm
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,1 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	grøn
Produkttype	Riveværktøj med ikke-aftagelige skær

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet		
våd, maksimal	egnet		