

Garant**Radiusfræser, Weldon-skaft, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216825 2
GTIN	4062406706425
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af konvekse radier på komponenter. Det slanke og kompakte design muliggør en lang række anvendelser og er særligt velegnet til brug i dybe kaviteter.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: nej

Radiusfræsning: fremad

Antal skær Z: 2

Skaft-Ø D_s : 20 mm

maks. Ø: 22 mm

Udhængslængde L_1 : 35 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 120 mm

minimal radius: 3 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	219879 1 (TX15; 3Nm)
passende vendeskærsplatter	216841 3 - 5
Indvendig køling	nej
Samlet længde $L_{i,alt}$	120 mm
Antal skær Z	2
Udhængslængde L_1	35 mm
minimal radius	3 mm

maks. Ø	22 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
maks. radius	5 mm
Radiusfræsning	fremad
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Værktøjsudskiftning	PowerCard

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0