

Garant**Holder til radius-vendeskærsplatter, Skaftøjde h: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	294500 20
GTIN	4062406706531
Artikelklasse	21T

Beskrivelse**Udførelse:**

Med slebet underlagsflade og positioneringsstifter til radiusvendeskærsplatter.

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i borer.

Passer til:

Radiusvendeskærsplatter nr. 294510 og 216841.

Bemærk:

D_{min} svarer til den mindst mulige indvendige komponentdiameter, der kræves for at undgå kollision.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Vendeplatteskrue	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
L_4	30 mm
passende vendeskærsplatter	294510
b	20 mm
Radiusfræsning	fremad
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm

211750 3,0

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3, med torsionszone Torx®-profil TX15

675155 TX15