

**Mitutoyo****Indvendigt finmåleapparat med måleur, Måleområde: 50-150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings-Ø ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.

Målebolte med HM-aftastningskugle.

**Anvendelse:**

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for Ø-nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

**Leveringsomfang:**

Inklusive måleur nr. 432051 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

**Teknisk beskrivelse**

Måledybde	150 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Centrerskive, bredde	38 mm
Antal målebolte	11
Måleområde	50 - 150 mm

Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Kalibrering	C1
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

## Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
KalibreringIndvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 160 mm	023210 160
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

## Tilbehør

Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 3 mm	435230 3
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 2 mm	435230 2
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 1 mm	435230 1
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 0,5 mm	435230 0,5
Adapter til 2-punkts boremåleapparater1 stk. Type 35-90	439914 35-90
Forlænger (50 mm)	435210