

Garant**Skivefræser HSS-Co5, ubelagt, Ø×bredde ±0,1×k11: 100X14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	185005 100X14
GTIN	4045197546722
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræsere svarende til DIN 885-A.

Kombinationsfræsere: Fræsere med samme Ø og tandantal kan kobles sammen til mellembredder og indstilles til den ønskede bredde. Tænderne griber ind i hinanden, da fræsere ikke har nogen forhøjet borekrave.

2-delte sæt er særligt rentable. Begge sideskær på hver af fræsere kan anvendes ved at bytte om på fræsere.

Bemærk:

- **Fræsere i sæt må ikke spændes sammen uden passende bred fræsedornring, da fræsere ellers kan blive beskadiget.**
- **Passende fræsedornringe, se gruppe 30.**

Fræsere er fremstillet med udvendig Ø i en tolerance på ±0,1 mm. Hvis der ønskes større nøjagtighed ved brug af et sæt i to dele, skal fræsere slibes om i sammenkoblet tilstand.

Hele noter: f_z for $a_e = 0,1 \times D$.

Indvendig køling: nej

Borings-Ø H6 d_1 : 27 mm

Antal tænder Z: 14

Kravetykkelse $b \pm 0,1$: 8,5 mm

Krave-Ø $d_2 \pm 1$: 60 mm

Tandhøjde Zh: 20 mm

Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, A/B: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Kravetykkelse b $\pm 0,1$	8,5 mm
Skær- \emptyset D _c	100 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, giver samlet bredde E	25,5 - 27,8 mm
Krave- \emptyset d ₂ ± 1	60 mm
Antal tænder Z	14
Tilspænding f _z i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Tandhøjde Zh	20 mm
Borings- \emptyset H6 d ₁	27 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, A/B	14 mm
Skærebredde	14 mm
Skaftudførelse	med boring
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 885 A
Type	N
Tolerance, nom. \emptyset	$\pm 0,1$
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Helt not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skivefræser