


**DCMT 11T302, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 11T302 HBT020 Type: HBT020

Spånbryder: PF

Skæredybde a_p : 0,4 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PF
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Type	HBT020
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Belægning	TiCN
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning