


**DCMT 070202, Type: HBT020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

DCMT 070202 HBT020 Type: HBT020
Spånbryder: PF
Skæredybde a_p : 0,4 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 330 m/min
Belægning	TiCN
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Spånryder	PF
Type	HBT020
Hjørneradius	0,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning