

**DCMT 11T302, Type: HBT130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

DCMT 11T302 HBT130 Type: HBT130  
Spånbrøder: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T302
Belægning	TiCN
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Type	HBT130
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Spånryder	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning