

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 15
Hovedlængde L ₁	30 mm
Underlægsplade	259031 5
Samlet længde L	90 mm
ISO-kode holder	PCLNR/L 2020X12
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Serie	Master Eco
Knæledsskrue	259018 15
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm

Fjeder	259046 4
Plattestørrelse	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder