

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	85 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Fjeder	259046 5
Underlægsplade	259031 44
Knæled	259015 16
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	PDJNR/L 1616X11
Knæledsskrue	259018 16
Serie	Master Eco
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder