

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PDJNR/L 2020X11
Hovedlængde L ₁	35 mm
Serie	Master Eco
Knæledsskrue	259018 16
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Knæled	259015 16
Fjeder	259046 5
Plattestørrelse	11 mm

Underlægsplade	259031 44
Samlet længde L	95 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder