

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 46
Samlet længde L	105 mm
Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 2525X12
Serie	Master Eco
Hovedlængde L ₁	35 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Fjeder	259046 4

Knæledsskrue	259018 15
Knæled	259015 15
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder