

Garant**Fræseplatte til afskæring, med 8° skrå flade, HB7720, Fræsebredde A: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217276 1,5
GTIN	4062406729660
Artikelklasse	21C

Beskrivelse**Bemærk:**

8° skrå flade giver mulighed for processikker afskæring af komponenter og bidrager til at forhindre vibrationer. Den gør det desuden lettere at skære manuelt.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde S_{maks}	11,5 mm
Radius R	0,1 mm
Type	HB7720
Udvendig \varnothing D	37 mm
Type	P26
Antal skær Z	6
Produkttype	Skæreforsats til cirkulær fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	500 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		