

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251116 20/12
GTIN	4062406733810
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	PSSNR/L 2020X12
Knæled	259015 15
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
Underlægsplade	259031 46
Knæledsskrue	259018 15
Samlet længde L	95 mm
Serie	Master Eco
Fjeder	259046 4
Plattestørrelse	12 mm

Skafstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder