


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Knæledsskrue	259018 16
Fjeder	259046 5
Samlet længde L	90 mm
Knæled	259015 16
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Plattestørrelse	6 mm
Serie	Master Eco
ISO-kode holder	PWLNLR/L 2020X06
Funktionsbredde L ₄	25 mm

Hovedlængde L ₁	30 mm
Underlægsplade	259031 47
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder