

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Eco
Hovedlængde L ₁	40 mm
Samlet længde L	100 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	15 mm
Knæled	259015 17
Underlægsplade	259031 45
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Knæledsskrue	259018 17
Fjeder	259046 4
Skaftstørrelse	20 mm

ISO-kode holder	PDJNR/L 2020H15
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder