

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251910 25/08
GTIN	4062406734114
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Plattestørrelse	8 mm
Underlægsplade	259031 48
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Fjeder	259046 4
ISO-kode holder	PWLNR/L 2525H08
Knæledsskrue	259018 15
Funktionsbredde L ₄	32 mm

Samlet længde L	100 mm
Knæled	259015 15
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder