


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Eco
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	85 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
ISO-kode holder	PSSNR/L 1620X12
Knæledsskrue	259018 15
Fjeder	259046 4
Knæled	259015 15
Hovedlængde L ₁	35 mm

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skafstørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 46
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder