


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251910 25/06
GTIN	4062406733902
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	30 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Fjeder	259046 5
Serie	Master Eco
Plattestørrelse	6 mm
Underlægsplade	259031 47
Knæled	259015 16
Samlet længde L	100 mm
Knæledsskrue	259018 16
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..

Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	PWLNR/L 2525H06
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder