


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251910 16/08
GTIN	4062406733872
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PWLNLR/L 1620F08
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	80 mm
Knæled	259015 15
Underlægsplade	259031 48
Plattestørrelse	8 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm
Knæledsskrue	259018 15

Serie	Master Eco
Fjeder	259046 4
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder