


**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251911 16/06
GTIN	4062406734121
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Knæledsskrue	259018 16
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Fjeder	259046 5
Skaftstørrelse	16 mm
Serie	Master Eco
Samlet længde L	80 mm
Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	PWLNR/L 1616F06

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Underlægsplade	259031 47
Knæled	259015 16
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder