


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 16
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	90 mm
ISO-kode holder	PWLNRL 2020X06
Serie	Master Eco
Fjeder	259046 5
Skaftstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259031 47

Knæledsskrue	259018 16
Hovedlængde L ₁	30 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder