


**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251911 25/08
GTIN	4062406734176
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Knæledsskrue	259018 15
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Plattestørrelse	8 mm
Knæled	259015 15
ISO-kode holder	PWLNLR/L 2525H08
Serie	Master Eco
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm

Fjeder	259046 4
Underlægsplade	259031 48
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder