

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Serie	Master Eco
Hovedlængde L ₁	40 mm
Samlet længde L	100 mm
Underlægsplade	259033 10
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skrue til spændejern	259021 7
Skrue til underlagsplatte	259027 7
Spændejern	259038 19
Funktionsbredde L ₄	25 mm

Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	MVJNR/L 2020H16
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern Type 19	259038 19
Underlagsplatte Type 1	259031 1
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Skrue til spændejern Type 7	259021 7
Skrue til underlagsplatte Type 9	259025 9
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500