


**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Spændejern	259038 18
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
Skrue til spændejern	259021 6
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	MWLNLR/L 2525X08
Samlet længde L	105 mm
Plattestørrelse	8 mm
Stift	259049 7

Serie	Master Eco
Underlægsplade	259033 6
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Plandrejning
Produkttype	Skærholder