

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Stift	259049 7
Serie	Master Eco
Underlægsplade	259033 6
Spændejern	259038 18
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Skrue til spændejern	259021 6
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	8 mm

ISO-kode holder	MWLN/L 2020X08
Samlet længde L	95 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder