

Garant**Mekanisk ledarm (uden magnetfod), Udladning: 290mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	441610 290
GTIN	4062406729752
Artikelklasse	41D

Beskrivelse**Udførelse:**

Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejhoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Stort og gummieret håndhjul** (Ø ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-Ø 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.

Specialtilbehør:

Holder til målestativ nr. 442100 og 442104.

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M8
Længde, ledarm L ₂	110 mm
Udladning	290 mm
Længde, ledarm L ₁	130 mm
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Mekanisk målestativ (med magnetfod) Udladning 290 mm

441600 290