

Garant**Mekanisk målestativ (med magnetfod), Udladning: 240mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	441600 240
GTIN	4062406735135
Artikelklasse	41D

Beskrivelse**Udførelse:**

Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejhoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. **Stort og gummieret håndhjul** (Ø ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-Ø 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.

Stativ inklusive magnetfod og **ergonomisk drejekontakt**. Højeffektiv ferritmagnet med slebne anlægsflader på bagsiden og sleben prismeunderside til påsætning også på aksler og cylindriske emner. **Gribevenlig kunststofindkapsling** af magnetfoden med øget slagbeskyttelse og termisk isolering.

Leveringsomfang:

Målestativ inklusive magnetfod nr. 440620 str. 1.

Specialtilbehør:

Holder til målestativ nr. 442100 og 442104.

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M8
--------------------	----

Retning på tilslutningsgevind	i siden
Magnetstyrke	1000 N
Længde, ledarm L ₂	101 mm
Udladning	240 mm
Længde, ledarm L ₁	110 mm
Produkttype	Målestativ

Tilbehør

Magnetfod Type 1	440620 1
------------------	----------