

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250601 20/11
GTIN	4062406734800
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2020K11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 125 mm

Underlægsplade: 259033 3

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	34 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2020K11
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm

Klo, skrue, fjeder	259036 11
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Samlet længde L	125 mm
Underlægsplade	259033 3
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 3	259027 3
Skrue til underlagsplatte	259613
Underlagsplatte Type 1	269007 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte	269070
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500