



## HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8 (mm eller tommer): 15,25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	114031 15,25
GTIN	4062406744885
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**HOLEX CleverDrill:** Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Anbefaling:

#### Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Bemærk:

#### Efterfølgerprodukt for nr. 114030.

Str. 13,2 – 20: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 338

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 118 grader

Skaft: Cylinderskaft

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 97,2 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 120 mm

Samlet længde L: 178 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 12,7 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/o

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Skaft-Ø $D_s$	12,7 mm

Spidsvinkel	118 grader
Nominel $\varnothing D_c$	15,25 mm
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	97,2 mm
Tolerance, nom. $\varnothing$	h8
Spånnotlængde $L_c$	120 mm
Samlet længde $L$	178 mm
Tilspænding $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/o
Norm	DIN 338
Skaft	Cylinderskaft
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	60 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	egnet	50 m/min	N
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	egnet	35 m/min	P
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	32 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	22 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	18 m/min	P
GG (G)	egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N

Olie	egnet
våd, maximal	egnet