

**Garant****CNMG 120408, Type: HB7415-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7415-1
Primær anvendelse	S
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	TIM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	M
Skæremateriale	HM

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNNG 120408
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning