

**Garant****CNMG 120412, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	1,2 mm

Type	HB7415-1
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	TIM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning