

**Garant****DNMG 150604, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150604 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånryder: TIS

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 110 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604

Spånbryder	TIS
Type	HB7415-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Primær anvendelse	S
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning