

**Garant****SNMG 120408, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120408 HB7415-1 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7415-1  
Spånryder: TIM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7415-1
Spånryder	TIM

Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	S
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning