



## Fangsele IGNITE TRION, Type: M/XXL



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	098107 M/XXL
GTIN	4030281305026
Artikelklasse	09F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Ignite Trion. Effektivt kompletbånd.** Funktionelt og ergonomisk takket være asymmetrisk hoftepolster og **holdeøser, der kan klappes ind, iht. EN 358**, som muliggør fejlfrit arbejde. Nyt system forhindrer uønsket løsning af bånd. Med ekstra stropper. Særlig velegnet til anvendelse i højlagere.

Ny Ignite-seleserie med raffinerede detaljer som f.eks. **skulder- og benpolstre**, førsteklasses Oktalock-lukninger til ensartet belastning af begge dele. **Selebåndsopvikling** til fejlfrit arbejde samt en **faldindikator**. Maks. tilladt vægt: 140 kg.

#### Anvendelse:

Facadearbejde, stillads-, stålbyggeri, løftearbejdsplatformer, permanent faldsikring.

#### Norm:

EN 361:2002

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Vægt: 2,48 kg

### Teknisk beskrivelse

Producentstørrelse	M / XXL
--------------------	---------

Hofteomfang	800 - 1300 mm
Vægt	2,48 kg
Produkttype	Fangsele