

**Garant****DNMG 1506 12, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 1506 12 HB7415-1 Type: HB7415-1  
Spånryder: TIM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Skæremateriale	HM

Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7415-1
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150612
Spånbryder	TIM
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning