

**Garant****TNMG 160408, Type: HB7415-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

TN.G 160408 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Spånryder	TIM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Tolerance	M
Type	HB7415-1
Primær anvendelse	S
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning