


Garant**WNMG 080412, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Type	HB7415-1
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Spånbryder	TIM
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning