


Garant**CC.T 09T302, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T302 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	TIS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Hjørneradius	0,2 mm

Tolerance	M
Type	HB7415-1
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning