


**Garant****WNMG 080408, Type: HB7415-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7415-1
GTIN	4062406749507
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

WN.G 080408 HB7415-1 Type: HB7415-1

Spånbryder: TIM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7415-1
Primær anvendelse	S
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbrøder	TIM
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning