

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 11T302 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	TIS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Tolerance	M
Type	HB7415-1
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	S
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning