


Garant**CCMT 09T308, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Type	HB7415-1
Primær anvendelse	S
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånryder	TIS
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning