

Garant**DNMG 110408, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7415-1 Type: HB7415-1
Spånbryder: TIM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 90 m/min
Type	HB7415-1
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Antal skift/skær	4
Tolerance	M

Spånbryder	TIM
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning