


**Garant****SCMT 09T304, Type: HB7415-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Artikelklasse	21G

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Type	HB7415-1
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	TIS
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning