

Garant**TNMG 160404, Type: HB7415-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7415-1
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	S
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbrøder	TIS
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning