


Garant**SCMT 120404, Type: HB7415-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120404 HB7415-1 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7415-1
Spånbrøder: TIS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7415-1
Primær anvendelse	S
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	TIS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 110 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning